

HOLEX**Otvorený obojstranný očkový kľúč, Rozmer cez steny: 12X14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619705 12X14
GTIN	4045197673374
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke; so zosilneným očkom; preto je zvlášť stabilný; presná tolerancia veľkosti kľúčov. Hlavy zalomené v uhle 10°.

S oválnou stopkou s úchopom, veľmi stabilná. Do veľkosti 12×14 mm so šesťhranným krúžkom – od veľkosti 14×17 mm s dvojitém šesťhranom.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

maximálny Ø krúžku D_1 max	22,8 mm
Rozmer cez steny $_1$	12 mm
maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	10,5 mm
Rozmer cez steny $_2$	14 mm
Dĺžka kľúča L	174 mm
maximálny Ø krúžku D_2 max	25,3 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	8,5 mm
Rozmery cez steny	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318

Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč