

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: EK80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596100 EK80
GTIN	9003172817194
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúskach na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na kalené ocele a HSS.

Špecifikácia:

Ušľachtilý korund biely, stupeň tvrdosti M.

Rozsah balenia:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Technický opis

Zrnitosť	80
Stupeň jemnosti	jemná

Skratka pre brúsivo	A
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	ušľachtilý korund biely, stupen tvrdosti M
Brusivo	ušľachtilý korund biely
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	20 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	25 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	16 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	125 mm
Šírka kotúča T	20 mm
Atribút Názov produktu	125×20×32
Ø otvora H	32 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 32	596000 32
--	-----------