

**Dvostranný očkový klúč, rovný, na skrutky Torx®, Profil Torx®: E10XE12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie, rovný tvar. Ploché hlavy a tenké krúžky pre úzke miesta. Dvojitá profilová stopka tvaru T.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná cez nikel.

Technický opis

Torx®-Profil ₂	E12
maximálny Ø krúžku D _{1 max}	13,7 mm
maximálna výška krúžku h _{2 max}	7,5 mm
Dĺžka kľúča L	149,5 mm
maximálny Ø krúžku D _{2 max}	15,7 mm
maximálna výška krúžku h _{1 max}	6,5 mm
Torx®-Profil ₁	E10
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Druh produktu	Skrutkový kľúč