

**6-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	644700 32
GTIN	4018754008964
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Presne tolerované veľkosti kľúčov. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:**DIN 3124-L****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Dĺžka	90 mm
Rozmer cez steny	32 mm
Ø na strane výstupu	44,5 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

