

**Dvostranný očkový klúč, rovný, na skrutky Torx®, Profil Torx®: E14XE18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 619400 E14XE18 |
| GTIN | 4018754022366 |
| Trieda položky | 63A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie, rovný tvar. Ploché hlavy a tenké krúžky pre úzke miesta. Dvojitá profilová stopka tvaru T.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná cez nikel.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| maximálny Ø krúžku D_1 max | 17,8 mm |
| Torx®-Profil $_2$ | E18 |
| Dĺžka kľúča L | 185 mm |
| maximálna výška krúžku $h_{1\max}$ | 8 mm |
| maximálny Ø krúžku D_2 max | 22,5 mm |
| Torx®-Profil $_1$ | E14 |
| maximálna výška krúžku $h_{2\max}$ | 9,5 mm |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke |
| Materiál | chróm-legovaná oceľ |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |