

**Otvorený obojstranný očkový kľúč, Rozmer cez steny: 24X27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619200 24X27
GTIN	4018754022007
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke; so zosilneným očkom; preto je zvlášť stabilný; presná tolerancia veľkosti kľúčov. Hlavy zalomené v uhle 10°.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily, najmä praktické a ľahké. Do veľkosti 12×14 mm so šesťhranným krúžkom – od veľkosti 14×17 mm s dvojitým šesťhranom.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

maximálny Ø krúžku D_1 max	40,5 mm
maximálny Ø krúžku D_2 max	44,5 mm
Dĺžka kľúča L	270 mm
Rozmer cez steny s_2	27 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	16 mm
maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	17,5 mm
Rozmer cez steny s_1	24 mm
Rozmery cez steny	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318

Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
otvorený krúžok	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč