

**Dvostranný očkový klúč, rovný, na skrutky Torx®, Profil Torx®: E20XE24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie, rovný tvar. Ploché hlavy a tenké krúžky pre úzke miesta. Dvojitá profilová stopka tvaru T.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná cez nikel.

Technický opis

maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	12,5 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_2\max$	29,2 mm
Dĺžka kľúča L	227 mm
Torx®-Profil $_1$	E20
Torx®-Profil $_2$	E24
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	10,5 mm
maximálny \varnothing krúžku $D_1\max$	24,7 mm
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Druh produktu	Skrutkový kľúč