

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: SC80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596100 SC80
GTIN	9003170025294
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúsky na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

**Použitie:**

Na brúsenie tvrdokovu a nástrojov osadených tvrdokovom, ako aj na obrobky z liatiny a volfrámu.

**Špecifikácia:**

**Karbid kremíka** zelený, stupeň tvrdosti J.

**Rozsah balenia:**

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

**Upozornenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

**Technický opis**

Zrnitosť	80
Stupeň jemnosti	jemná

Skratka pre brúsivo	SiC
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti J
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	20 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	25 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	16 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	125 mm
Šírka kotúča T	20 mm
Atribút Názov produktu	125×20×32
Ø otvora H	32 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

## Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 32

596000 32