



Sada nástrčných klúčov, 1 palec štvorcový 14-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	646500
GTIN	4018754080175
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-B 25 s pružiacim kolíkom.

Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3120-D 25 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M30 – M52.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah balenia:

4 nastavcov nástrčných klúčov – 12-hranné: 1 ks č. 647000 veľ. 46; 50; 55; 60

4 nastavcov nástrčných klúčov – 6-hranné: 1 ks č. 647100 veľ. 65; 70; 75; 80

1 uhlový kĺb: 1 kus

1 klzná hlava: č. 648200

1 rukoväť: č. 648700

2 predĺženia: 1 ks č. 648000 veľ. 200; 410

1 hlava račne: č. 647500

Skladovanie v: Oceľová plechová krabica

Technický opis

Počet dielov	14
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč

Pohonný štvorhran	1 palec
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	65-80 mm
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	46-60 mm
Balenie	Oceľová plechová krabica
Dĺžka	785 mm
Šírka	200 mm
Výška	122 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Posuvná hlava, 1 palec bez rukoväti	648200
Predĺženie, 1 palec Celková dĺžka 200	648000 200
6-bodová vložka, 1 palec Rozmer cez steny 80	647100 80
12-bodová vložka, 1 palec Rozmer cez steny 55	647000 55
6-bodová vložka, 1 palec Rozmer cez steny 70	647100 70
Račňa na 1 Palec	648700
12-bodová vložka, 1 palec Rozmer cez steny 60	647000 60
12-bodová vložka, 1 palec Rozmer cez steny 46	647000 46
Predĺženie, 1 palec Celková dĺžka 410	648000 410
12-bodová vložka, 1 palec Rozmer cez steny 50	647000 50
6-bodová vložka, 1 palec Rozmer cez steny 65	647100 65
6-bodová vložka, 1 palec Rozmer cez steny 75	647100 75
Hlava račne 1 palec bez rukoväti	647500