

HOLEX**Otvorený obojstranný očkový kľúč, Rozmer cez steny: 22X24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619705 22X24
GTIN	4045197673411
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke; so zosilneným očkom; preto je zvlášť stabilný; presná tolerancia veľkosti kľúčov. Hlavy zalomené v uhle 10°.

S oválnou stopkou s úchopom, veľmi stabilná. Do veľkosti 12×14 mm so šesťhranným krúžkom – od veľkosti 14×17 mm s dvojitém šesťhranom.

Norma:**DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka kľúča L	243 mm
Rozmer cez steny $_2$	24 mm
maximálny \varnothing krúžku D_1 max	38,5 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	15 mm
Rozmer cez steny $_1$	22 mm
maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	16 mm
maximálny \varnothing krúžku D_2 max	42 mm
Rozmery cez steny	metrické
Norma	DIN 3118 / ISO 3318

Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč