



Hlava račne 3/4 palec s rukoväťou



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 645100 |
| GTIN | 2050001016225 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122 / 3123, vonkajší štvorhran podľa DIN 3120 B 20 s pružiacou stopkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120 D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 3122-D 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Pohonný štvorhran | 3/4 palec |
| Norma | DIN 3122 |
| Celková dĺžka | 622 mm |
| Počet zubov | 36 |
| Pracovný uhol | 10 Stupeň |
| Materiál | chróm-legovaná oceľ |
| Povrch | chrómovaná |
| Hlava západkového kolieska Šírka | 70 mm |
| Druh produktu | Račňa |

Príslušenstvo

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Hlava račne 3/4 palecbez rukoväti | 645000 |
| Sada náhradných dielov 3/4 palca | 645200 |
| Račňa 3/4 Palca | 646200 |