

**HOLEX****Otvorený obojstranný očkový kľúč, Rozmer cez steny: 24X27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619705 24X27
GTIN	4045197673428
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke; so zosilneným očkom; preto je zvlášť stabilný; presná tolerancia veľkosti kľúčov. Hlavy zalomené v uhle 10°.

S oválnou stopkou s úchopom, veľmi stabilná. Do veľkosti 12×14 mm so šesťhranným krúžkom – od veľkosti 14×17 mm s dvojitém šesťhranom.

**Norma:****DIN 3118 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Rozmer cez steny $1$	24 mm
maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	17 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku $D_2\max$	46,4 mm
Dĺžka kľúča L	258 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku $D_1\max$	42,4 mm
Rozmer cez steny $2$	27 mm
maximálna výška krúžku $h_{1\max}$	16 mm
Rozmery cez steny	metrické
Norma	<b>DIN 3118 / ISO 3318</b>

Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč