




6-hranný nástrčný skrutkovač 3/4", Šesthran: 17mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 644800 17 |
| GTIN | 4018754009299 |
| Trieda položky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Dĺžka | 80 mm |
| Šesthran | 17 mm |
| Ø na strane vstupu | 34,7 mm |
| Pohonný štvorhran | 3/4 palec |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |