



## Obojstranný očkový klúč s račnou pre skrutky Torx®, Profil Torx®: E10XE12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Trieda položky	62A

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. S očkovými račňami s mimoriadne hladkým chodom. Extrémne malý následný uhol 5°.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

### Technický opis

maximálna výška krúžku $h_1$	7,3 mm
Torx®-Profil $_2$	E12
maximálny $\varnothing$ krúžku D2	20 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku D1	18,5 mm
Celková dĺžka L	150 mm
maximálna výška krúžku $h_2$	7,7 mm
Torx®-Profil $_1$	E10
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový klúč

