


**6-hranný nástrčný skrutkovač 3/4", Šesthran: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	644800 22
GTIN	4018754132164
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3120-D 20 s otvorom a odblokovacím tlačidlom.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Ø na strane vstupu	40 mm
Šesthran	22 mm
Dĺžka	80 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča