

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: EK80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596310 EK80
GTIN	9003170029735
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúskach na odihlovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

**Použitie:**

Na kalené ocele a HSS.

**Špecifikácia:**

**Ušľachtilý korund** biely, stupeň tvrdosti M.

**Rozsah balenia:**

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

**Upozornenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

**Technický opis**

Stupeň jemnosti	jemná
Zrinitosť	80

Skratka pre brúsivo	A
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	ušľachtilý korund biely, stupen tvrdosti M
Brusivo	ušľachtilý korund biely
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	25 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	20 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	16 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	175 mm
Šírka kotúča T	25 mm
Atribút Názov produktu	175×25×32
Ø otvora H	32 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

## Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 32

596000 32