

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 200×32×51, Typ: NK60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596410 NK60
GTIN	9003175165940
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúsky na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na konštrukčné ocele, nízkolegované ocele a sivú liatinu.

Špecifikácia:

Normálny korund sivomodrý, stupeň tvrdosti M.

Rozsah balenia:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Technický opis

Zrornosť	60
Stupeň jemnosti	stredný

Skratka pre brúsivo	A
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M
Brusivo	normálny korund sivomodrý
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	32 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	200 mm
Šírka kotúča T	32 mm
Atribút Názov produktu	200×32×51
Ø otvora H	51 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 51

596000 51