

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: NK36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 596350 NK36   |
| GTIN             | 9003176642075 |
| Trieda položky   | 53Y           |

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúskach na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

**Použitie:**

Na konštrukčné ocele, nízkolegované ocele a sivú liatinu.

**Špecifikácia:**

**Normálny korund** sivomodrý, stupeň tvrdosti M.

**Rozsah balenia:**

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

**Upozornenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

**Technický opis**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Zrinitosť       | 36    |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Skratka pre brúsivo         | A   |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s  |
| Špecifikácia                | normálny korund sivomodrý,<br>stupen tvrdosti M |
| Brusivo                     | korundové brúsne zrno (A)                       |
| Proces brúsenia             | Stojanová brúska                                |
| Vnútorý Ø redukčného krúžku | 32 mm   |
| Tvar                        | 1   |
| Ø kotúčov D                 | 175 mm  |
| Šírka kotúča T              | 25 mm   |
| Atribút Názov produktu      | 175×25×51                                       |
| Ø otvora H                  | 51 mm   |
| Druh produktu               | Kotúč stojanovej brúsky                         |

## Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 51

596000 51