

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: NK36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596310 NK36
GTIN	9003176641634
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúskach na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na konštrukčné ocele, nízkolegované ocele a sivú liatinu.

Špecifikácia:

Normálny korund sivomodrý, stupeň tvrdosti M.

Rozsah balenia:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Technický opis

Zrornosť	36
Stupeň jemnosti	hrubý

Skratka pre brúsivo	A
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M
Brúsivo	korundové brúsne zrno (A)
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	25 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	20 mm
Vnútorý Ø redukčného krúžku	16 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	175 mm
Šírka kotúča T	25 mm
Atribút Názov produktu	175×25×32
Ø otvora H	32 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 32

596000 32