


**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: SC80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596350 SC80
GTIN	9003170096539
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúsky na odihlovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

**Použitie:**

Na brúsenie tvrdokovu a nástrojov osadených tvrdokovom, ako aj na obrobky z liatiny a volfrámu.

**Špecifikácia:**

**Karbid kremíka** zelený, stupeň tvrdosti J.

**Rozsah balenia:**

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

**Upozornenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

**Technický opis**

Stupeň jemnosti	jemná
Zrnitosť	80

Skratka pre brúsivo	SiC
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti J
Brusivo	karbid kremíka zelený
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	32 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	175 mm
Šírka kotúča T	25 mm
Atribút Názov produktu	175×25×51
Ø otvora H	51 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

## Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 51

596000 51