


**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: C800****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 596350 C800 |
| GTIN | 9003170520874 |
| Trieda položky | 53Y |

Popis**Prevedenie:**

Pružne lepené brúsne kotúče, veľmi mäkké. Maximálna pracovná rýchlosť 25 m/s.

Použitie:

Na brúsenie rezných hrán, leštenie, efektové brúsenie a jemné odihľovanie. Priemer upínacej príruby musí byť aspoň 2/3 priemeru kotúča.

Špecifikácia:

Karbid kremíka naviazaný na PU.

Rozsah balenia:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Technický opis

| | |
|---------------------|------------|
| Zrornosť | 800 |
| Stupeň jemnosti | extrajemné |
| Skratka pre brúsivo | SiC |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| maximálna obvodová rýchlosť | 25 m/s |
| Špecifikácia | karbid kremíka naviazaný na PU |
| Brusivo | karbid kremíka (SiC) |
| Proces brúsenia | Stojanová brúska |
| Vnútorný Ø redukčného krúžku | 32 mm |
| Tvar | 1 |
| Ø kotúčov D | 175 mm |
| Šírka kotúča T | 25 mm |
| Atribút Názov produktu | 175×25×51 |
| Ø otvora H | 51 mm |
| Druh produktu | Kotúč stojanovej brúsky |

Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 51

596000 51