


**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 250×32×51, Typ: NK36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596510 NK36
GTIN	9003176642648
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúsky na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

**Použitie:**

Na konštrukčné ocele, nízkolegované ocele a sivú liatinu.

**Špecifikácia:**

**Normálny korund** sivomodrý, stupeň tvrdosti M.

**Rozsah balenia:**

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

**Upozornenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

**Technický opis**

Zrornosť	36
Stupeň jemnosti	hrubý

Skratka pre brúsivo	A
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorý Ø redukčného krúžku	32 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	250 mm
Šírka kotúča T	32 mm
Atribút Názov produktu	250×32×51
Ø otvora H	51 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

## Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 51

596000 51