

**Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 80×40×20, Typ: EK80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	597010 EK80
GTIN	9003174750277
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Hrnčekový brúsny kotúč s: **Ušľachtilý korund biely. Špecifikácia: SD83AII7PVK3F steel universal.**

Použitie:

Na prebrúsenie vrtákov, fréz a pod. Odporúča sa mokré brúsenie s emulziou alebo brúsnym olejom.

Technický opis

Zrnitosť	80
Skratka pre brúsivo	A
Brusivo	ušľachtilý korund biely
Špecifikácia	SD83AII7PVK3F steel universal
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Tvar	6
Ø kotúčov D	80 mm

Šírka kotúča T	40 mm
Atribút Názov produktu	80×40×20
Ø otvora H	20 mm
Hrúbka steny W	6 mm
Hrúbka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč