



## Diamantový hrňčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 100×35×20, Typ: D181



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	597520 D181
GTIN	9003176765897
Trieda položky	53Y

### Popis

#### Prevedenie:

**Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou** vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu. Hrubá zrnitosť pre najvyšší úber.

**Špecifikácia: D181C75B DIAGO W karbidy.**

#### Použitie:

**Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov.** Na brúsenie nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo. Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.

### Technický opis

Zrnitosť	D181
Skratka pre brúsivo	D
Špecifikácia	D181C75B DIAGO W karbidy
Brúsivo	diamant
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov

Tvar	11V9
Ø kotúčov D	100 mm
Šírka kotúča T	35 mm
Atribút Názov produktu	100×35×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	2 mm
Brúsne obloženie Výška X	10 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		