




Diamantový hrňčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 100×35×20, Typ: D126



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	597540 D126
GTIN	9003176753184
Trieda položky	53Y

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomernej vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu. Univerzálna zrnitosť pre stredne jemnú a jemnú úpravu povrchu s veľmi dobrým úberom. **Špecifikácia: D126C75B DIAGO karbidy W.**

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami **neobsahujúcich železo.** Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.

Technický opis

Zrnitosť	D126
Skratka pre brúsivo	D
Špecifikácia	D126C75B DIAGO W karbidy
Brusivo	diamant

Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Tvar	11V9
Ø kotúčov D	100 mm
Šírka kotúča T	35 mm
Atribút Názov produktu	100×35×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	3 mm
Brúsne obloženie Výška X	10 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		