

**Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm), 250×32×51, Typ: EK60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	596510 EK60
GTIN	9003171117998
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokokvalitné brúsne kotúče s dlhou životnosťou** s keramickou väzbou. Vysoká presnosť sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlosť 40 m/s. **Univerzálne použitie** na dvojité brúskach na odihľovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

**Použitie:**

Na kalené ocele a HSS.

**Špecifikácia:**

**Ušľachtilý korund** biely, stupeň tvrdosti M.

**Rozsah balenia:**

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

**Upozornenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

**Technický opis**

Stupeň jemnosti	stredný
Zrinitosť	60

Skratka pre brúsivo	A
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Špecifikácia	ušľachtilý korund biely, stupen tvrdosti M
Brusivo	ušľachtilý korund biely
Proces brúsenia	Stojanová brúska
Vnútorný Ø redukčného krúžku	32 mm
Tvar	1
Ø kotúčov D	250 mm
Šírka kotúča T	32 mm
Atribút Názov produktu	250×32×51
Ø otvora H	51 mm
Druh produktu	Kotúč stojanovej brúsky

## Príslušenstvo

Súprava redukčných krúžkov pre normálny otvor brúsneho kotúča 51

596000 51