

**Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 75×30×20, Typ: B126****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	597210 B126
GTIN	9003176407773
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Kotúče na brúsenie nástrojov s plochou s brúsivami CBN vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu. Na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. **Špecifikácia: B126C75B AMIGO-HSS.**

Použitie:

Na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie vysoko legovaných (HSS) nástrojových a cementačných ocelí, stelitov.

Technický opis

Zrornosť	B126
Skratka pre brúsivo	CBN
Špecifikácia	B126C75B AMIGO-HSS
Brusivo	kubický nitrid bóru

Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Tvar	11V9
Ø kotúčov D	75 mm
Šírka kotúča T	30 mm
Atribút Názov produktu	75×30×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	2 mm
Brúsne obloženie Výška X	10 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		