

**Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 100×50×20, Typ: EK80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	597020 EK80
GTIN	9003170096270
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

Hrnčekový brúsny kotúč s: **Ušľachtilý korund biely. Špecifikácia: SD83AII7PVK3F steel universal.**

**Použitie:**

**Na prebrúsenie vrtákov, fréz a pod.** Odporúča sa mokré brúsenie s emulziou alebo brúsnym olejom.

**Technický opis**

Zrnitosť	80
Skratka pre brúsivo	A
Brusivo	ušľachtilý korund biely
Špecifikácia	SD83AII7PVK3F steel universal
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Tvar	6
Ø kotúčov D	100 mm

Šírka kotúča T	50 mm
Atribút Názov produktu	100×50×20
Ø otvora H	20 mm
Hrúbka steny W	10 mm
Hrúbka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč