

**Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 100×50×20, Typ: SC80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Hrnčekový brúsny kotúč s: **Karbid kremíka zelený. Špecifikácia: C80I5V15-W karbidy.**

Použitie:

Na prebrúsenie vrtákov, fréz a pod. Odporúča sa mokré brúsenie s emulziou alebo brúsnym olejom.

Technický opis

Zrnitosť	80
Skratka pre brúsivo	SiC
Brusivo	karbid kremíka zelený
Špecifikácia	C80I5V15-W karbidy
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Tvar	6
Ø kotúčov D	100 mm

Šírka kotúča T	50 mm
Atribút Názov produktu	100×50×20
Ø otvora H	20 mm
Hrúbka steny W	10 mm
Hrúbka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč