

HOLEX**Sonda endoskopu, pružná, Ø 5,5 mm, Dĺžka sondy: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492937 1000
GTIN	4045197894540
Trieda položky	42L

Popis**Prevedenie:**

Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.

Sonda je mimoriadne odolná vďaka ochrannej hadici s kovovým opletením po celej dĺžke. Vhodná najmä na odliatky s ostrými hranami. Veľmi flexibilná. Otvárací uhol obrazu 90°.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. **Automotive:** motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. **Letectvo:** motory, turbíny, potrubné systémy.

Stavebníctvo: posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami.

Potrubia: zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. **Hydraulické systémy:** valce, netesnosti.

Vykurovanie, sanita, klimatizácia: pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy.

Kontrola škodcov: včelie úle, osie hniezda, vtáacie hniezda, chodby pre hmyz. **Polícia, colné úrady:** kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

Vhodné pre:

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Upozornenie:

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými Ø hlavy sondy a uhlami na požiadanie.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Rozlíšenie kamery	640×480 px
Atribút Názov produktu	Ø 5,5 mm

Druh produktu

Sonda