

**Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 100×50×20, Typ: SK80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Hrnčekový brúsny kotúč s: **Spekaný korund. Špecifikácia: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Výhoda:

S obvodom napusteným umelou živicom pre vyššiu stabilitu hrán. **S obvodom napusteným umelou živicom** pre vyššiu stabilitu hrán.

Použitie:

Na prebrúsenie vrtákov, fréz a pod. Odporúča sa mokré brúsenie s emulziou alebo brúsnym olejom.

Technický opis

Zrnitosť	80
Skratka pre brúsivo	A
Brusivo	Spekaný korund
Špecifikácia	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov

Tvar	6
Ø kotúčov D	100 mm
Šírka kotúča T	50 mm
Atribút Názov produktu	100×50×20
Ø otvora H	20 mm
Hrúbka steny W	10 mm
Hrúbka podlahy E	10 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč