

Koken**Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 9mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	650130 9
GTIN	4991644317943
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni uviaznutiu vložiek na skrutkách.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

Rozmer cez steny	9 mm
Ø na strane výstupu	14,5 mm
Dĺžka	32 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive

vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Súprava poistkových svoriek pre vložky, 3/8 palca, vrátane vyťahovača, 10-dielne Typ 1	650790 1
Gumový krúžok na vložky, 3/8 palca Ø 18	650800 18
Vyťahovač na poistkové spony	650785
Spojovací kolík pre vložky, 3/8 palca ØxDĺžka 2,5X14	650900 2,5X14