

Koken**Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	650130 14
GTIN	4991644317998
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni uviaznutiu vložiek na skrutkách.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka	32 mm
Ø na strane výstupu	20,8 mm
Rozmer cez steny	14 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive

vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Spojovací kolík pre vložky, 3/8 palca ØxDĺžka 2,5X18	650900 2,5X18
Gumový krúžok na vložky, 3/8 palca Ø 22	650800 22
Súprava poistkových svoriek pre vložky, 3/8 palca, vrátane vyťahovača, 10-dielne Typ 2	650790 2
Vyťahovač na poistkové spony	650785