

**Diamantový rezný kotúč D × H × H (mm), 125×1×20, Typ: D126****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 598620 D126   |
| GTIN             | 9003171010008 |
| Trieda položky   | 53Y           |

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokovýkonný rezný kotúč** s diamantovou vrstvou vo väzbe zo syntetickej živice s mimoriadne dlhou životnosťou a reznou schopnosťou.

**Špecifikácia: D126/D151C100B-W-Carbide.**

**Použitie:**

- **Rezanie na stacionárnych rezacích brúskach pre tvrdý kov.**
- **Uprednostňuje sa mokré brúsenie (životnosť, teplota, výkon).**
- **Pracovná rýchlosť 20 – 40 m/s.**

**Technický opis**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Zrinitosť           | D126                |
| Špecifikácia        | D126C100B W karbidy |
| Proces brúsenia     | Rezanie             |
| Brusivo             | diamant             |
| Skratka pre brusivo | D                   |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| optimalizované pre materiál  | tvrdokov                   |
| Tvar                         | 1A1R                       |
| Ø kotúčov D                  | 125 mm                     |
| Šírka kotúča T               | 1 mm                       |
| Atribút Názov produktu       | 125×1×20                   |
| Ø otvora H                   | 20 mm                      |
| Brúsne obloženie Šírka U     | 1 mm                       |
| Brúsne obloženie Výška X     | 5 mm                       |
| Pohonný stroj                | Stacionárne rezacie stroje |
| odporúčaná obvodová rýchlosť | 20 - 40 m/s                |
| Druh produktu                | Deliaci kotúč              |

## Údaje o užívatelovi

|                      | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Karbid volfrámu (HM) | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát   | podmienene vhodný |                |         |
| Kameň                | podmienene vhodný |                |         |
| mokrú maximum        | vhodný            |                |         |
| suché                | podmienene vhodný |                |         |