

**Diamantový rezný kotúč D × H × H (mm), 150×1×20, Typ: D126****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	598630 D126
GTIN	9003171481327
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokovýkonný rezný kotúč** s diamantovou vrstvou vo väzbe zo syntetickej živice s mimoriadne dlhou životnosťou a reznou schopnosťou.

**Špecifikácia: D126/D151C100B-W-Carbide.**

**Použitie:**

- **Rezanie na stacionárnych rezacích brúskach pre tvrdý kov.**
- **Uprednostňuje sa mokré brúsenie (životnosť, teplota, výkon).**
- **Pracovná rýchlosť 20 – 40 m/s.**

**Technický opis**

Zrornosť	D126
Špecifikácia	D126C100B W karbidy
Proces brúsenia	Rezanie
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D

optimalizované pre materiál	tvrdokov
Tvar	1A1R
Ø kotúčov D	150 mm
Šírka kotúča T	1 mm
Atribút Názov produktu	150×1×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka U	1 mm
Brúsne obloženie Výška X	5 mm
Pohonný stroj	Stacionárne rezacie stroje
odporúčaná obvodová rýchlosť	20 - 40 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		