

**Diamantový kotúčový brúsny kotúč D × H × H (mm), 125×23×20, Typ: D126****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	597750 D126
GTIN	9003171029024
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

**Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou** vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu. Univerzálna zrnitosť pre stredne jemnú a jemnú úpravu povrchu s veľmi dobrým úberom. **Špecifikácia: D126C75B DIAGO W-karbid.**

**Použitie:**

**Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov.** Na brúsenie **nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo.** Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.

**Technický opis**

Zrnitosť	D126
Špecifikácia	D126C75B DIAGO W karbidy

Skratka pre brúsivo	D
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Brúsivo	diamant
Tvar	12A2F
Ø kotúčov D	125 mm
Šírka kotúča T	23 mm
Atribút Názov produktu	125×23×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	5 mm
Brúsne obloženie Výška X	4 mm
Druh produktu	Brúsny tanier

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		