

**Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 75×20×20, Typ: D64****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	597610 D64
GTIN	9003177213199
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu. Jemná zrnitosť na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. **Špecifikácia: D64C50B DIAGO karbidy W.**

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z **tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo.** Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.

Technický opis

Zrnitosť	D64
Skratka pre brúsivo	D
Špecifikácia	D64C50B DIAGO W karbidy

Brusivo	diamant
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Tvar	12V9
Ø kotúčov D	75 mm
Šírka kotúča T	20 mm
Atribút Názov produktu	75×20×20
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	2 mm
Brúsne obloženie Výška X	6 mm
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		