

**Rezný kotúč D × T × H (mm), 150×1×20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	598530
GTIN	9003172821108
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Korundové kotúče v živicovej väzbe bez obsahu tkaniny pre všetky ocele a HSS.

Použitie:

- Rezanie na stacionárnych rezacích brúskach (bez výstužnej tkaniny, čiže nevhodný na ručné rezanie).
- Pracovná rýchlosť 30 – max. 80 m/s.

Špecifikácia:

A60N5B68 HSS.

Upozornenie:

Pílové ostriace kotúče k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Proces brúsenia	Rezanie
Brusivo	Korund, netkaná živicová väzba
Skratka pre brusivo	A
Špecifikácia	A60N5B68 HSS

optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	HSS
Tvar	41N
Ø kotúčov D	150 mm
Šírka kotúča T	1 mm
Atribút Názov produktu	150×1×20
Ø otvora H	20 mm
Pohonný stroj	Stacionárne rezacie stroje
odporúčaná obvodová rýchlosť	30 - 50 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		