

**Diamantový rezný kotúč D × H × H (mm), 75×0,8×20, Typ: D126****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	598590 D126
GTIN	9003171578003
Trieda položky	53Y

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonný rezný kotúč s diamantovou vrstvou vo väzbe zo syntetickej živice s mimoriadne dlhou životnosťou a reznou schopnosťou.

Špecifikácia: D126C75B-W-Carbide.

Použitie:

- **Rezanie na stacionárnych rezacích brúskach pre tvrdý kov.**
- **Uprednostňuje sa mokré brúsenie (životnosť, teplota, výkon).**
- **Pracovná rýchlosť 20 – 40 m/s.**

Technický opis

Zrornosť	D126
Špecifikácia	D126C75B-W karbidy
Proces brúsenia	Rezanie
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D

optimalizované pre materiál	tvrdokov
Tvar	1A1R
Ø kotúčov D	75 mm
Šírka kotúča T	0,8 mm
Atribút Názov produktu	75×0,8×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka U	0,8 mm
Brúsne obloženie Výška X	5 mm
Pohonný stroj	Stacionárne rezacie stroje
odporúčaná obvodová rýchlosť	20 - 40 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		