




## Diamantový kotúčový brúsny kotúč D × H × H (mm), 100×10×20, Typ: D126



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	597910 D126
GTIN	9003176128609
Trieda položky	53Y

### Popis

#### Prevedenie:

**Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou** vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomernej vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu. Univerzálna zrnitosť pre stredne jemnú a jemnú úpravu povrchu s veľmi dobrým úberom. **Špecifikácia: D126C75B DIAGO karbidy W.**

#### Použitie:

**Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov.** Na brúsenie nástrojov z **tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo.** Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.

### Technický opis

Zrnitosť	D126
Špecifikácia	D126C75B DIAGO W karbidy
Skratka pre brúsivo	D
Proces brúsenia	Brúsenie nástrojov
Brusivo	diamant
Tvar	1A1

Ø kotúčov D	100 mm
Šírka kotúča T	10 mm
Atribút Názov produktu	100×10×20
Ø otvora H	20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana	10 mm
Brúsne obloženie Výška X	3 mm
Druh produktu	Brúsny tanier

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		