

**Obojstranný kĺbový kľúč, Rozmer cez steny: 10X11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie; presné tolerancie veľkostí kľúčov; 12-hran. Vstavaná tlaková pružina drží hlavy v príslušnej polohe.

Stabilná dvojité stopka s T-profilom; s tenkostennými, hlbokými hlavami s profilom AS-Drive. Pohyblivé hlavy (prestavitel'né až do 220°).

**Materiál:**

Chró-m-legovaná oceľ, chró-movaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

**Technický opis**

Ø hlavy D <sub>1</sub>	14,7 mm
Ø hlavy D <sub>2</sub>	15,9 mm
Dĺžka kľúča L	202 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	11 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	10 mm
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Nástrčný kľúč