

**Garant****DNGA 110404, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255439 G
GTIN	4045197895264
Trieda položky	21H

**Popis****Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

**Popis:**

Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.

**Technický opis**

Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Prevedenie rezných hrán	G
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,05 - 0,2 mm
Typ	BU7220
Rezný materiál	CBN
Podmienka rezu	kontinuálne

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 140 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNGA 110404
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		