

Garant**CNGA 120412, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255418 G
GTIN	4045197895240
Trieda položky	21H

Popis**Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Prevedenie rezných hrán	G
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	BU7220
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 140 m/min
Rezný materiál	CBN
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNGA 120412
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		