

Garant**TNGA 160408, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255457 G
GTIN	4045197895424
Trieda položky	21H

Popis**Prevedenie:**

Osadené sú 3 rezné hrany.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 140 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm

Rezný materiál	CBN
Prevedenie rezných hrán	G
Typ	BU7220
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNGA 160408
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		