

**Garant****CNGA 120416, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255421 G
GTIN	4045197895257
Trieda položky	21H

**Popis****Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

**Popis:**

Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.

**Technický opis**

Prevedenie rezných hrán	G
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 140 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm

Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	BU7220
Rezný materiál	CBN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNGA 120416
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		