

Garant**TNGA 160404, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 255454 G |
| GTIN | 4045197895417 |
| Trieda položky | 21H |

Popis**Prevedenie:**

Osadené sú 3 rezné hrany.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.

Technický opis

| | |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Posuv f | 0,05 - 0,15 mm/ot, |
| Typ | BU7220 |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Podmienka rezu | silne prerušovaný |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 90 - 140 m/min |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Prevedenie rezných hrán | G |
| Rezný materiál | CBN |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160404 |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 |
| Atribút Názov produktu | BU7220 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|---------------|--------|-------|---------|
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | vhodný | | |
| prerušené | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |