

Garant**CCGW 09T308, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265418 G
GTIN	4045197895554
Trieda položky	21H

Popis**Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Prevedenie rezných hrán	G
Hĺbka rezu a_p	0,03 - 0,12 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 160 m/min
Posuv f	0,04 - 0,12 mm/ot,
Rezný materiál	CBN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	BU7220
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 09T308
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		