

**Garant****DCGW 11T304, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265439 G
GTIN	4045197895622
Trieda položky	21H

**Popis****Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

**Technický opis**

Typ	BU7220
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	CBN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Prevedenie rezných hrán	G
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 160 m/min
Posuv $f$	0,04 - 0,12 mm/ot,

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGW 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		