

**Garant****VCGW 160404, BU7220, Prevedenie rezných hrán: G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265481 G
GTIN	4045197895769
Trieda položky	21H

**Popis****Prevedenie:**

Osadené sú 2 rezné hrany.

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	CBN
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 160 m/min
Posuv $f$	0,04 - 0,12 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Prevedenie rezných hrán	G
Typ	BU7220
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGW 160404
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	BU7220
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		