

## Medzný závitový kalibrační tří s číselnou toleranciou s prídavkom na opotrebovanie, Typ: J



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484026 J
GTIN	2050001952547
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovanej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s pridaným rozmerom na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

Medzný valčekový kaliber s číselnou toleranciou, napr. č. 484026 **28 + 0,01/- 0,02**.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Upozornenie:

- **Uvedte presnú nominálnu hodnotu  $\varnothing$  s toleranciou (A-ZC) a kvalitou (6–13) alebo číselnou toleranciou ( $\pm$ ).**
- **Valčekové kalibre pre rozmerové medzistupne sú iba hraničné valčekové kalibre s desatinnými čiarkami!**
- **Hladké (rovné) s  $\varnothing$  podľa ISO pozri č. 484000; 484020; 484040 alebo na požiadanie.**
- **Preberacie kalibre (bez prídavku na opotrebovanie) pozri č. 484027; 484028.**

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 2 – 2,999

Typ B = 3 – 10

Typ C = 10,001 – 14

Typ D = 14,001 – 18

Typ E = 18,001 – 24

Typ F = 24,001 – 30

Typ G = 30,001 – 40

Typ H = 40,001 – 50

Typ I = 50,001 – 60

Typ J = 60,001 – 90

Typ K = 90,001 – 99,999

**Technický opis**

Tolerančné pole	A
Tolerančné pole	G
Tolerančné pole	H
Tolerančné pole	J
Tolerančné pole	JS
Tolerančné pole	K
Tolerančné pole	M
Tolerančné pole	N
Tolerančné pole	P
Tolerančné pole	R
Tolerančné pole	S
Tolerančné pole	B
Tolerančné pole	T
Tolerančné pole	U
Tolerančné pole	V
Tolerančné pole	X
Tolerančné pole	Y
Tolerančné pole	Z
Tolerančné pole	ZA
Tolerančné pole	ZB
Tolerančné pole	ZC
Tolerančné pole	C
Tolerančné pole	CD
Tolerančné pole	D
Tolerančné pole	E
Tolerančné pole	EF
Tolerančné pole	F

Tolerančné pole	FG
Hodnota tolerancie	-2,7 - 5,4
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 2245-1
Norma	DIN 7164
Kvalita	10
Kvalita	8
Kvalita	7
Kvalita	9
Kvalita	6
Kvalita	13
Kvalita	12
Kvalita	11
Menovitý rozmer	60,001 - 90 mm
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Kalibrácia	L6
Druh produktu	Medzný kalibračný trň

## Služby

Kalibrácia DAkkSMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 200	028340 200
KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 200	028300 200